

A427 - PVC Rouge

Collection: Manipulation générale

Gamme: Protection des mains

Matériaux: Polyester

Trempage:

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12

Emballage extérieur: 120



information produit

Le gant en PVC est disponible en trois longueurs au choix. Ces gants sont entièrement enduits et dotés d'une doublure en coton interlock douce et confortable. Le revêtement a une finition lisse et offre une excellente résistance à l'abrasion et aux liquides.

Manipulation générale

La catégorie des gants de manipulation générale et de grip est l'une des collections les plus populaires de la gamme de protection des mains Portwest. Une gamme de revêtements soigneusement sélectionnés, comprenant le latex, le nitrile, le polyuréthane et le PVC, offre une large gamme de styles adaptés à un large éventail de tâches.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4121X)

Caractéristiques

- Disponible en 3 longueurs, 27cm, 35cm et 45cm
- La doublure intérieure jauge 12 permet au revêtement extérieur d'avoir une base à la fois solide et flexible
- sans Phtalate
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- norme maximale EN Abrasion niveau 4
- Longueur 270mm
- Certifié CE
- marqué UKCA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A427 - PVC Rouge

Code Douanier: 6116108091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/19781-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/18457-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A427RERXL	Rouge	65.0	30.0	30.0	0.1400	0.0585	5036108476497	25036108690071