



Presentazione

Gamma	New Unica
Applicazione	Mounting
Tipo prodotto	Cornice coperchio
Aesthetic name	Unica System+
Numero di serie	2 serie
Senso di installazione	Orizzontale
Tipo interruttore	Double
Numero di moduli	2 x 8 modules
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Antracite (RAL 7021)

Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura fornita	Telaio di fissaggio
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: struttura copertura
Norme di riferimento	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Larghezza	230 mm
Altezza	165 mm
Profondità	10 mm
Peso prodotto	0,261 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione IP	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio