


Gaines et raccords FlexiGuard

- FG IP54 raccord avec embase à visser

Les raccords sont utilisés pour fixer efficacement les gaines FlexiGuard et assurer une protection contre la poussière ou les liquides.

Principales caractéristiques

- Mono-pièce, mise en place facile
- Raccord tournant
- Résistant aux vibrations et à l'arrachement
- Large gamme de tailles
- Férule intérieure protégeant les câbles
- Bonne résistance aux agents chimiques
- Bonne résistance aux UV et à l'ozone



Raccords FG-UH avec fixation.

MATIÈRE	Polypropylène (PP)
Températures d'utilisation	-35 °C à +80 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



RÉFÉRENCE	Pour gaine de Ø extérieur D	Ø int. min.	Long. (L)	Ø trou de fixation	Entraxe (F)	Couleur	Article
FG14-UH	14	8,8	42,0	5,7	29,0	Gris (GY)	167-00520
FG17-UH	17	11,1	45,5	5,7	37,0	Gris (GY)	167-00521
FG19-UH	19	13,0	47,5	5,7	37,0	Gris (GY)	167-00522
FG21-UH	21	14,8	49,8	5,7	37,0	Gris (GY)	167-00523
FG27-UH	27	19,4	52,0	5,7	43,0	Gris (GY)	167-00524
FG36-UH	36	27,9	55,0	6,7	53,0	Gris (GY)	167-00525
FG45-UH	45	35,6	58,0	6,7	65,0	Gris (GY)	167-00526
FG56-UH	56	45,9	60,5	6,7	76,0	Gris (GY)	167-00527

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.