



SERVANTE 41 - 5 TIROIRS - ROUGE - 302 OUTILS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 415-302MM

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:15





DESCRIPTION

SERVANTE 41 - 5 TIROIRS - ROUGE - 302 OUTILS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

De nouvelles compositions d'outils en 5, 6 et 7 tiroirs complets, d'outils de qualité, combinant les outils indispensables et les outils spécifiques pour la maintenance industrielle et automobile. Disponibles en servantes 5, 6, 7 ou 9 tiroirs. 3 nouvelles compositions soigneusement étudiées. Chaque configuration a été pensée pour répondre aux usages réels des professionnels. PARCE QUE VOUS ÉCOUTER, C'EST VOUS OFFRIR EXACTEMENT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:15



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	SERVANTE 41 - 5 TIROIRS - ROUGE - PLATEAU INOX - 302 OUTILS
Référence commerciale	415-302MM
Poids (kg)	97.1
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

Composition



x 1

Servante grand volume série 41 - nouvelle génération - 5 tiroirs
415H



x 1

COMPOSITION SERRAGE - MODULE MOUSSE 3/3
CP-138PM



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex
E-900J10
Ref : E-900J10



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx®
E-910J10
Ref : E-910J10



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx
E-920J10
Ref : E-920J10



x 1

Poignée 3/8" coulissante
J-120
Ref : J-120

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:15



	x 1	Cliquet chantier 3/8" à inversion par levier J-157B Ref : J-157B
	x 2	Rallonges 3/8" droites J-2... Ref : J-208 - J-210
	x 1	Cardan 3/8" J-240 Ref : J-240
	x 17	Douilles courtes 3/8" 6 pans en mm JH-... Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
	x 2	Douilles longues 3/8" 6 pans en mm JHL-... Ref : 16 - 21
	x 5	Douilles 3/8" pour empreinte Torx® JTX-... Ref : 10 - 11 - 12 - 14 - 16
	x 15	Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm R-...Douilles_1/4_MM Ref : 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
	x 1	Poignée 1/4" coulissante R-120 Ref : R-120
	x 1	Cliquet 1/4" chantier R-157B Ref : R-157B
	x 2	Rallonges 1/4" droites R-21... Ref : R-210 - R-211
	x 1	Rallonge 1/4" flexible R-220 Ref : R-220
	x 1	Rallonge 1/4" emmanchée R-225 Ref : R-225
	x 1	Cardan 1/4" R-240 Ref : R-240
	x 1	Douille porte-embouts 1/4" RD-1 Ref : RD-1

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:15



	x 6	Douilles tournevis 1/4 monobloc pour vis 6 pans creux RS-... Ref : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
	x 1	Jeux de 6 douilles tournevis 1/4" pour vis six pans creux sur rack de rangement RS-J6R Ref : RS-J6R
	x 1	Jeu de 8 douilles tournevis 1/4" empreinte Torx® sur rack de rangement RT-J8R Ref : RT-J8R
	x 5	Douilles 1/4" pour empreinte Torx® RTX-... Ref : 4 - 5 - 6 - 7 - 8
	x 1	Poignée de serrage coulissante 1/2" S-120 Ref : S-120
	x 1	Cliquet chantier 1/2" à inversion par levier S-157B Ref : S-157B
	x 1	Rallonges 1/2" droites S-2... Ref : S-215
	x 1	Cardan 1/2" S-240 Ref : S-240
	x 18	Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm SH-... Ref : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
	x 5	Douilles longues 1/2" 12 pans en mm SL-...Douilles_MM Ref : 14 - 15 - 17 - 19 - 22
	x 3	Douilles 1/2" pour empreinte Torx® STX-... Ref : 18 - 20 - 24
	x 1	MODULE MOUSSE 3/3 DE 12 PINCES CP-12MM
	x 1	Pinces universelles chromées polies avec ressort d'ouverture 204-R...G Ref : 204-R18G
	x 1	Pinces coupantes diagonales mécanicien avec ressort chromées polies 232-R...G Ref : 232-R18G

	x 1	Pincettes à bec demi-rond droit chromées polies 237-...G Ref : 237-20G
	x 1	Pince à bec demi-rond coudé avec ressort chromée polie 239-R20G
	x 1	Pincettes pour circlips extérieur à becs droits chromées mates 195-...A Ref : 195-17A
	x 1	Pincettes pour circlips extérieur becs coudés 90° chromées mates 196-...A Ref : 196-17A
	x 1	Pincettes circlips intérieur à becs droits finition brunie 190-...A Ref : 190-17A
	x 1	Pince pour circlips intérieur à becs coudés 90° chromées mates 191-...A Ref : 191-17A
	x 1	Pince-étau grande capacité 212-25
	x 1	Pince à sertir 241-42
	x 1	Pince multiprise à branches superposées chromée polie 209-25B
	x 1	Tenaille de mécanicien 229-... Ref : 229-25



x 1

MODULE 3/3 88 TOURNEVIS ET CLES MALES
CP-88MM

	x 1	Tournevis flexibles spécial colliers 23-... Ref : 7 mm
	x 1	Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique T-PE
	x 9	Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique en mm 67-AR9A Ref : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:15



	x 9	Râtelier de 9 clés mâles courtes Torx® 66-R9A Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	x 9	Tournevis S1 Torx® lame ronde T-...X Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	x 2	Tournevis contrôleur 268-... Ref : 6-24V et 100-500V
	x 3	Tournevis électricien fente isolés 1000 volts ZTC-...E Ref : N°2 - N°3 - N°4
	x 2	Tournevis Phillips isolés 1000 volts ZTC-...P Ref : N°1 - N°2
	x 1	Tournevis S1 Fente électricien lame ronde T-...E Ref : 4x100 mm
	x 3	Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde T-...M Ref : 5,5x100 - 6,5x100 - 8x150 mm
	x 3	Tournevis S1 Phillips® lame ronde T-...P Ref : N°1 - N°2 - N°3
	x 1	Tournevis S1 Phillips® tom pouce lame ronde T-...P_Tom_pouce Ref : N°2
	x 1	Tournevis S1 Fente électricien tom pouce lame ronde T-...E_Tom_pouce Ref : 6,5x35 mm
	x 30	Coffret d'embouts de vissage 31 pièces E900-J30B
	x 1	MODULE 3/3 24 OUTILS A FRAPPER CP-24MM
	x 1	Marteaux rivoir SAMSOPUS® manche trimatière 310-...TM Ref : 32 mm
	x 1	Massettes à embouts interchangeables 320-...D Ref : 32 mm



x 1

Mesures courtes boîtier bi-matière

UB-...N

Ref : 2 m



x 1

Pied à coulisse au 1/20ème de mm

710-P-8



x 1

Pointe à tracer corps plastique

665-11



x 6

Chasse-goupilles courts

7-C...A

Ref : 1,9 - 2,9 - 3,9 - 4,9 - 5,9 - 7,9 mm



x 1

Couteau rétractable alliage léger

378-7



x 5

Coffret de 5 extracteurs hélicoïdaux

761-C-5



x 1

Limes plates à main emmanchées

LPM-...E

Ref : 250 mm



x 1

Limes rondes emmanchées

LR-...-E

Ref : 250 mm



x 1

Limes demi-rondes emmanchées

LDR-...-E

Ref : 250 mm



x 2

Burins à profil constant avec poignée confort

3-...-G

Ref : 175 - 200 mm



x 1

Pointeaux

8N-...A

Ref : 8 mm



x 1

MODULE 3/3 DE 40 CLÉS MIXTES ET POLYGONALES

CP-40MM



x 19

Clés mixtes en mm

50N-...

Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm



x 9

Jeu de 9 clés mixtes en pouce / métrique à cliquet multi-empreintes

50-HCJ9

Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:15





x 8

Jeu de 8 clés polygonales contre-coudées en mm
105-J8D



x 4

Clés polygonales Torx®

9T-...

Ref : E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 mm

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:15

