



### Heladuct Flex - fleksibel kabelbeskyttelse

- Serie HCT

Heladuct kabel support benyttes ofte i fordelingskap. De benyttes også i møbelindustrien, der man ønsker å føre kabler raskt og pent.

#### Egenskaper og fordeler

- Plassbesparende kabeloppsamlingssystem
- Meget fleksibel, kan installeres på vinkler på 90° og spissere
- Kablene er godt synlige for inspeksjon
- Rask montering med skrue eller tape



Heladuct Flex - plassbesparende løsning for kabelføring, også i spissere vinkel enn 90°.

<b>MATERIALE</b>	Polypropylen (PP)
<b>Driftstemperatur</b>	-20°C til +70°C
<b>Lim</b>	Syntetisk gummilim, bakside belagt med polyetylen-skum
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V0 (ekskl. lim)



TYPE	Nominell Ø	Ant. ledere			Max. belastn.v/ 70°C basert på 500 mm lengde	Farge	Lengde (L)	Art.nr.
		9 x 0,75 mm <sup>2</sup>	6 x 1,50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>				
Heladuct Flex10	10	9 x 0,75 mm <sup>2</sup>	6 x 1,50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>	100	Hvit (WH)	500	164-11008
Heladuct Flex20	20	32 x 0,75 mm <sup>2</sup>	22 x 1,50 mm <sup>2</sup>	14 x 2,50 mm <sup>2</sup>	300	Hvit (WH)	500	164-21008
Heladuct Flex30	30	67 x 0,75 mm <sup>2</sup>	50 x 1,50 mm <sup>2</sup>	34 x 2,50 mm <sup>2</sup>	650	Hvit (WH)	500	164-31008
Heladuct Flex40	40	-	81 x 1,50 mm <sup>2</sup>	60 x 2,50 mm <sup>2</sup>	1.100	Hvit (WH)	500	164-41008

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

TYPE	Nominell Ø	Ant. ledere			Max. belastn.v/ 70°C basert på 500 mm lengde	Farge	Lengde (L)	El.nr.	Art.nr.
		9 x 0,75 mm <sup>2</sup>	6 x 1,50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>					
Heladuct Flex10SK	10	9 x 0,75 mm <sup>2</sup>	6 x 1,50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>	100	Hvit (WH)	500	12 746 35	164-11108
Heladuct Flex20SK	20	32 x 0,75 mm <sup>2</sup>	22 x 1,50 mm <sup>2</sup>	14 x 2,50 mm <sup>2</sup>	300	Hvit (WH)	500	12 746 36	164-21108
Heladuct Flex30SK	30	67 x 0,75 mm <sup>2</sup>	50 x 1,50 mm <sup>2</sup>	34 x 2,50 mm <sup>2</sup>	500	Hvit (WH)	500	12 746 37	164-31108
Heladuct Flex40SK	40	-	81 x 1,50 mm <sup>2</sup>	60 x 2,50 mm <sup>2</sup>	400	Hvit (WH)	500	12 746 38	164-41108

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.