



## 10-6

E0845032

Rörkabelsko KRF, 10mm<sup>2</sup>, M6



### Produktegenskaper:

Passar ledare klass 5	Ja
Passar ledare Klass 6	Ja
Isolerad	Nej
Max. ström (Imax)	66 A
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Kategori ledare	Flera
Max Temp	150 °C
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm <sup>2</sup> )

### Mått & Dimensioner:

HS	6.5 mm
ID	5 mm
OD	8 mm
T	3 mm

<b>P1</b>	6 mm
<b>P2</b>	8 mm
<b>L</b>	30 mm
<b>N</b>	9 mm
<b>W</b>	11.5 mm
<b>MOQ</b>	100 .
<b>Enhet</b>	st
<b>Bultmått metrisk (M)</b>	6 .
<b>Nominell area</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Måttserie</b>	KRF/KSF (10-500mm2)

### **Godkännanden:**

<b>Godkänd enligt CE</b>	Ja
<b>Godkänd enligt DNV</b>	Ja

### **Compliance:**

<b>CA Proposition 65</b>	In compliance
<b>Conflict Minerals</b>	Contain "Tin"
<b>Extended Minerals</b>	Contain "Copper"
<b>Iron and Steel Sanction</b>	In compliance
<b>PFAS</b>	No PFAS
<b>POPs</b>	No POPs
<b>REACH</b>	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
<b>RoHS</b>	RoHS 3 (2015/863)
<b>SCIP</b>	Not Applicable
<b>US TSCA</b>	No (5 PBT Subs, Feb 2021)
<b>ECCN (EU)</b>	No CLASS
<b>ECCN (US)</b>	EAR99

### **Övrig information:**

<b>ETIM-Klass</b>	EC001051 - Rörkabelsko
<b>ETIM-Version</b>	9.0
<b>Varumärke</b>	NEMIQ
<b>Produktgrupp</b>	Rörkabelskor
<b>Sökbeskrivning</b>	RÖRKABELSKO KRF
<b>Alternativt Artikelnummer</b>	10-6
<b>E-nummer</b>	E0845032

### **Logistisk information:**

<b>Artikelstatus</b>	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
<b>E-nummer</b>	E0845032
<b>MOQ</b>	100 .

<b>Strekkod</b>	733117611923
<b>Ursprungsland</b>	IN
<b>Artikelnummer</b>	10-6
<b>Tullstatistikkod</b>	85369010
<b>Enhet</b>	st

\*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.