

## 特点

- ul 认证尼龙 66
- 自黏式系带安装件
- 平滑
- 无润滑脂表面
- 强力支撑

## RS Pro 天然材料电缆扎带固定座 19 mm x 19mm 、最大 4.1mm 电 缆扎带宽度

RS 号: 865-9701



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

此粘性电缆扎带底座用作锚固点，使用电缆扎带将电缆固定到另一个表面。为了增加支撑力，为螺钉提供了安装孔。一旦安装后，其 4 路设计可以使电缆垂直或水平穿过电缆扣。

此类底座由尼龙 6.6 制成（也称为尼龙 66），阻燃等级为 UL94 V-2，特别适用于防火性能要求高的应用。电缆扎带底座是专门为电缆和电线设计的，用来保护电缆安全、识别电缆和使其保持整洁。

## 一般规格

系列	hc
颜色	自然
材料	尼龙 66
数量	100
火灾行为	自熄灭
自黏式	是的
固定方法	螺钉安装
应用	电缆管理和整理

## 机械规格


长度	19mm
宽度	19mm
固定孔直径	4.4mm
接受电缆扎带宽度	4.1mm

## 认证

符合标准	ul 94V - 2
------	------------



**8659701**



**8659704**

RS Number	Color	L	W	H	Mounting Hole	T	Packing
8659701	Natural	19	19	5	4.4	4.1	100
8659704		26.5	26.5	7.4	4.3	5.8	