

PushPull V4, compact housing vert. jack



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 545 0040
规格	PushPull V4, compact housing vert. jack
浩亭电子目录	https://harting.com/09455450040

标识

类别	连接器
系列	HARTING PushPull (V4)
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	Compact 带集成密封

版本

锁定类型	PushPull
详细资料	用于立式 RJ 插口 09 45 551 1103

技术参数

极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67
抗震	10-500 Hz , 5 g , 0.35 mm , 2h/轴 5.72 m/s ² 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级
抗冲击	25 g / 11 ms , 每个轴3 次冲击 5 g / 30 ms , 每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级

材料特性

材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
颜色 (上壳/底座)	黑色
材料(密封件)	TPE-V
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	IEC 61076-3-106 变体 4 (V4) EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

商业数据

包装尺寸	100
净重	2.7 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140224025
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳