

CARACTERISTIQUES

- Taille de cartouche 6,3 x 32 mm
- Indice de vitesse F
- Forme cylindrique
- Fusible HBC (courant de coupure élevé) - peut résister à un courant plus élevé que la valeur nominale du fusible

RS Pro, fusible de cartouche céramique 10 A, 6,3 x 32 mm, vitesse FF

RS code commande : 209-9406



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

RS Pro offre cette gamme de fusibles miniatures à cartouche en céramique qui sont des fusibles ultra-rapides (FF) ou à action rapide (F). Les fusibles ultrarapides fonctionnent à des températures plus élevées et sont donc parfaits pour fournir une protection de circuit aux dispositifs à semi-conducteurs. Les fusibles à action rapide sont parfaits pour protéger les composants moins sensibles.

Caractéristiques

Vitesse du fusible	FF
Matériau du corps	Céramique
Désignation de la taille	Miniature
Applications	Industriel, Commercial, Domicile/résidentiel, Automobile

Spécifications électriques

Intensité nominale	10A
Tension nominale	600 V c.a.
Capacité de coupure (à la tension nominale maximale)	50kA
Chute de tension	350mV
Puissance dissipée	5W
Valeur IGET	12 A. ² S

Spécifications mécaniques


Taille du fusible	6,3 x 32 mm
Longueur totale	32mm

Diamètre.	6.3mm
-----------	-------

Homologations

Conformité/certifications	RoHS
---------------------------	------

Dimensions(mm):



Bemessungsstrom Rated current A	Spannungsfall Voltage drop mV	Verlustleistung Power loss bei/at 1,2 x I _{rat} [W]	Schaltvermögen Breaking capacity kA	Schmelzintegral I ² s-value A ² s
0,5	950	0,8	50 kA bei/at 600 V AC cos φ < 0,2	0,14
1	1100	1,3		0,14
1,25	1000	1,6		0,22
1,6	900	1,9		0,31
2	800	2,4		0,64
2,5	800	2,7		1,2
3,15	700	3,0		2,0
4	500	3,2		5,0
5	400	3,6		10
6,3	400	4,0		3,0
8	350	4,5		6,5
10	350	5,0	12	