



Markeringsschildjes, bedrukken met thermotransferprinter

- TIPTAG, halogeenvrij

Bevestiging aan bundels met bundelbanden tot 4,7 mm breed (Q50-, T50- en T80-serie).

Hoofdkenmerken

- TIPTAG HF-markeringsplaatjes voor grote bundelingen
- geperforeerde uitvoering inclusief bevestigingsgaten voor bundelbanden
- uitstekende printresultaten met tonerbanden TTDTHOUT en TTRC+
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig en efficiënt markeringen ontwerpen en printen met TagPrint Pro-software
- afwijkende lengten en andere kleuren op aanvraag leverbaar




TIPTAG - markeren van kabelbundelingen en componenten.

MATERIAAL	Polyolefin Compound (PO) unlinked
Gebruiks-temperatuur	-40 °C tot +90 °C
Brandbaarheid	beperkt brandgevaar, lage afgifte van toxische gassen en corroderende zuren, geringe rookontwikkeling, halogeenvrij
Aanbevolen tonerband	TTRC+, TTDTHOUT
Certificering	BS-6425, London Underground RSE STD 013

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



TYPE	Lengte (L)	Breedte (W)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TIPTAG11X65YE	65,0	11,0	190	geel (YE)	556-20064
TIPTAG11X65WH	65,0	11,0	190	wit (WH)	556-20069
TIPTAG15X65YE	65,0	15,0	190	geel (YE)	556-21064
TIPTAG15X65WH	65,0	15,0	190	wit (WH)	556-21069
TIPTAG11X100YE	100,0	11,0	120	geel (YE)	556-20074
TIPTAG11X100WH	100,0	11,0	120	wit (WH)	556-20079
TIPTAG15X100YE	100,0	15,0	120	geel (YE)	556-21074
TIPTAG15X100WH	100,0	15,0	120	wit (WH)	556-21079

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.