

# Tube en polyuréthane dur -TUH TUH1288N-20

## Fiche technique

### General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 16 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C.
- Couleurs: noir, blanc, bleu et translucide.

### Spécifications standards

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Couleur                         | N (Translucide)                      |
| Longueur du rouleau             | Rouleau de 20 m                      |
| Taille                          | 1288 (Diam. ext. 12, diam. int. 8.8) |
| Pression du fluide              | Air                                  |
| Température maximum du fluide   | 20 °C                                |
| Pression maximale d'utilisation | 0.8 MPa                              |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                |
| Température ambiante min.       | -20 °C                               |
| Poids                           | 1.290 Kg                             |

## Information supplémentaire

Catalogue

[T\\_FR.pdf](#)