



6-4

E0845022

Rörkabelsko KR, 6.0mm², M4



Produkttegenskaper:

Passar ledare klass 2	Ja
Passar ledare klass 5	Ja
Passar ledare Klass 6	Ja
Isolerad	Nej
Max. ström (I _{max})	51 A
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Kategori ledare	Flera
Max Temp	150 °C
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KR/KS (0.75-6mm ²)

Mått & Dimensioner:

HS	4.3 mm
ID	4 mm
OD	6 mm

T	1.8 mm
P1	4.5 mm
P2	5 mm
L	22 mm
N	6 mm
W	9.5 mm
MOQ	100 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	4 .
Nominell area	6 mm ²
Måttserie	KR/KS (0.75-6mm2)

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

CA Proposition 65	In compliance
Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	Contain "Copper"
Iron and Steel Sanction	In compliance
PFAS	No PFAS
POPs	No POPs
REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	EFO2024V
Alternativt Artikelnummer	6-4
E-nummer	E0845022

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0845022
MOQ	100 .
Streckkod	733117612130

Ursprungsland	IN
Artikelnummer	6-4
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

Nelco Contact AB - Daléns Gata 7, 195 61 Arlandastad, Sweden - Tel. +46 (0)8 754 70 40 - order@nelco.se - www.nelco.se