



Principales

Système d'installation de câblage	Colonnnette Pôle
Type de produit ou équipement	Pied de fixation

Complémentaires

Type de pôle	À une face
Type de borne	À une face
Nuance de la couleur	Gris (RAL 9007)
Quantité du lot	Lot de 1
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Par vis
Matière	Aluminium laqué
Longueur	102 mm
Hauteur	38 mm
Largeur	125 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises