

特点

- 镀银铜导线
- 聚四氟乙烯绝缘、符合 BS3G 210 标准
- 各种电线尺寸和绞线
- 多种颜色、包括橙色 Orange、蓝色、白色和红色

RS Pro 四氟乙烯设备电线 0.12 mm² csa、红色 100m 卷装

RS 号: 841-7188



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 推出一系列在恶劣环境中表现出众的电线和电缆。这些电缆经过专门设计，特别适用于存在污染问题的区域，例如油、酸或暴晒。此外，这些电缆还采用铜导线，适用于各种应用。所有型号均高度可靠且质量极佳

一般规格

类型	a
电线类型	BS3G210
美国线规	26
绝缘材料	聚四氟乙烯
耐受	燃料，汽油，液压液体，润滑剂，油
芯线束	7/0.15mm
导线材料	镀银铜
绞线数	7
应用	建筑工地、汽车发动机、飞机、加油站

电气规格

额定电压	300V
额定电流	4A
导线电阻	159 Ω /km

机械规格

横截面积	0.124mm ²
护套颜色	红色
长度	100m
外径	. 0.80mm
绝缘壁厚	0.15mm
绞线尺寸	0.15mm
绞线	7/0.15mm
重量	1.96kg/km

操作环境规格

最低工作温度	-75°C
最高工作温度	200°C
工作温度范围:	-75°C 至 200°C

认证

合规性 / 认证	csa , rohs 合规性证书
符合标准	bs 3G 210 : 1996 BS DIDIG03



- 8417166 8417181**
- 8417190**
- 8417210**
- 8417178 8417188**
- 8417207**
- 8417201**
- 8417175 8417184**
- 8417194**
- 8417204**
- 8417172 8417197**

Product Range:

RS Code	Description
8417178	PTFE A 7/0.15 red 25m
8417166	PTFE A 7/0.15 black 25m
8417175	PTFE A 7/0.15 pink 25m
8417181	PTFE A 7/0.15 black 100m
8417184	PTFE A 7/0.15 pink 100m
8417172	PTFE A 7/0.15 white 25m
8417190	PTFE A 7/0.15 blue 100m
8417188	PTFE A 7/0.15 red 100m
8417197	PTFE A 7/0.15 white 100m
8417194	PTFE A 7/0.15 green 100m
8417204	PTFE A 7/0.15 yellow 100m
8417207	PTFE A 7/0.15 brown 100m
8417210	PTFE A 7/0.15 orange 100m
8417201	PTFE A 7/0.15 violet 100m