

Remote operating mechanism ARD 30 V AC, 48 V DC For CB, residual current operated circuit breaker RC blocks, RCBO On/off switch



Versie	
productmerksnaam	SENTRON
uitvoering van het display / LED	Ja
uitvoering van het product	aanbouwbaar
elektrische levensduur (schakelcycli) / typisch	10 000
beschermingsklasse IP	IP20
Losbandigheid	
vermogensverlies [V•A]	
<ul style="list-style-type: none"> tijdens stand-by 	1 W
Hoofd-circuit	
bedrijfsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> bij AC / nominale waarde / minimaal bij AC / nominale waarde / maximaal bij DC / nominale waarde / minimaal bij DC / nominale waarde / maximaal 	12 V 30 V 12 V 48 V
Product Details	
productuitrusting / vergrendeling	Ja

productbestanddeel	
• foutsignaalschakelaar	Ja
• hulpschakelaar	Ja
productuitbreiding	Afstands aandrijving ARD

Aantal

aantal foutsignaalschakelaars	1
aantal remote resets / per minuut	2
aantal verbreekcontacten	0
aantal maakcontacten	0
aantal wisselcontacten	1
aantal pogingen tot automatisch weer inschakelen	3

Aansluitingen

kabellengte	
• in de stuurstroomkring	1 500 m
aansluitbare kabeldoorsnede	
_____	0,5 ... 1,5 mm ²
aanhaalmoment / bij schroefaansluiting	
_____	0,2 ... 0,25 N·m
aard van de aansluitbare kabeldoorsnede / bij AWG-leidingen	14 ... 30

Mechanical Design

hoogte	90 mm
breedte	36 mm
diepte	70 mm
nettogewicht	188 g
omgevingstemperatuur	
_____	-25 ... +45 °C
_____	-40 ... +55 °C

Certificaten

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=5ST3057>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5ST3057>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3057

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



