

Anciennement connu comme : Puretough™P5000



Coupures



Applications moyennes

Gants résistants à l'abrasion, avec code couleur pour garantir une application appropriée.

- Niveaux de protection indiqués :** Les gants industriels HyFlex® 11-425 sont dotés d'un système de code couleur qui permet aux travailleurs de savoir quand les utiliser en toute sécurité.
- Durabilité prolongée :** Les gants de sécurité industriels HyFlex® 11-425 sont conformes aux normes ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION NIVEAU 6 et EN ABRASION NIVEAU 4.
- Adhérence accrue et respect de l'environnement :** L'enduit nitrile mousse du HyFlex® 11-425 offre une forte adhérence et est à base d'eau, pour un processus de fabrication plus respectueux de l'environnement.
- Défenses avancées et confort :** Les fibres INTERCEPT™ Cut Resistance Technology sont tricotées sans couture pour répondre aux normes ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3 et EN ISO C, offrant ainsi un plus grand confort.
- Une commodité garantie :** Ces gants industriels sont disponibles sous forme de packs de vente, ce qui facilite un accès rapide.
- Certifié respectueux de la peau :** La certification Dermatest® garantit que ces gants EPI sont respectueux de la peau.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Transformation des aliments

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Maintenance/Entretien
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
- Serrurerie

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-425

Conçu pour faciliter le choix de la protection des mains

Anciennement connu comme : Puretough™P5000

Principales propriétés

- Système d'indicateurs HyFlex® :** les travailleurs peuvent s'assurer d'une protection adéquate
- Résistance à l'abrasion certifiée :** excellente durabilité
- Revêtement en mousse de nitrile :** meilleure adhérence et plus de confort


Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



ANSI/ISEA 105-2024



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-425	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Polyamide, Fibre de verre, PEHP Modèle de manchette: Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm ; 8.86-10.62 pouces	Gris	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell