

关节轴承 SGS-M12X1,25

产品代号: 9262

★ 核心产品范围

带六角螺母, 用于气缸耳轴安装(活塞杆侧面), 符合 DIN ISO 8139 标准.

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	M12x1,25
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	129 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 外环	黄铜
材料信息, 壳体	钢, 镀锌
材料信息, 内环	钢
材料信息, 螺母	钢 经过电镀