


E12332



Câble de connexion

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés; câble blindé
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	612,5
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces



Câble de connexion

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

