

1404760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404760>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

RJ45面板安装支架，IP67，用于推挽式互锁，用于方形安装孔，带开槽连接块，不带紧固螺钉，塑料，带RJ45插芯，8芯，屏蔽，插座转插座，CAT5e，Freenet系统



## 商业数据

订货号	1404760
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNODB
产品关键代码	ABNODB
GTIN	4046356320849
单件重量（含包装）	25.36 g
单件重量（不含包装）	25.36 g
原产地	DE

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	面板安装框架
应用	RJ45 PCB 连接
类型	RJ45
位数	8
连接图表	RJ45
型号	RJ45
屏蔽	有

### 绝缘特性

过电压类别	I
污染等级	1

### 电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
额定过电压	$\geq 1 \text{ kV}$
额定电流	1 A
绝缘电阻	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
传输介质	铜缆
传输特征 (类别)	CAT5 (IEC 11801:2002)


### 连接数据

#### 连接技术

连接方式	蝶型弹簧连接
------	--------

### 尺寸

尺寸图	
宽度	29.5 mm
高度	42 mm
长度	63.2 mm



### 材料规格

颜色	黑色
标识材料	塑料
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
密封材料	NBR
密封材料 , 平垫片	NBR

1404760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404760>

外壳材料	塑料
外壳表面材料	PA , 浅灰色
材料接触表面	Au/Ni
接触件载体材料	聚酯GF

## 机械特性

### 机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

## 环境和真实条件


### 环境条件

保护等级	IP65/IP67
环境温度 ( 运行 )	-20 °C ... 70 °C
环境温度 ( 存放/运输 )	-40 °C ... 70 °C
环境温度 ( 组装 )	-10 °C ... 60 °C

1404760


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404760>

## 图纸



面板开口

示意图



连接器针脚分配

1404760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404760>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440210

### ETIM

ETIM 9.0

EC002310

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)