

EMG 30-SP-10K LIN - 定值编码器

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942124>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

设定值电位计，可单独设置设定点值，电阻10kΩ



优势

- 用于设定点定义的参考电压，与电位计共同使用

商业数据

订货号	2942124
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	DK1129
产品关键代码	DK1129
目录页面	页码109 (C-5-2019)
GTIN	4017918080617
单件重量（含包装）	53.65 g
单件重量（不含包装）	53.65 g
原产地	DE

EMG 30-SP-10K LIN - 定值编码器

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942124>



技术数据

产品属性

产品类型	定值电位计
------	-------

输入数据


电位计

电位计，电阻值	10 kΩ ±20 %
线性	5 % (终值的)
电位计，电流承载能力	0.5 W

连接数据

连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12

尺寸

尺寸图	
宽度	30 mm
高度	75 mm
深度	68 mm

材料规格

颜色	绿色 (RAL 6021)
外壳材料	聚碳酸酯纤维加强型PC-F

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	0 °C ... 40 °C
----------	----------------

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

EMG 30-SP-10K LIN - 定值编码器


2942124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942124>




图纸

尺寸图



电路图



EMG 30-SP-10K LIN - 定值编码器



2942124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942124>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942124>

EAC

认证ID: RU C-DE.A*30.B.01082

EMG 30-SP-10K LIN - 定值编码器



2942124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2942124>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27371227
ECLASS-13.0	27371227

ETIM

ETIM 9.0	EC001027
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》		是
已知的豁免条款		34, 6(c), 7(c)-I
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)		EFUP-50
		相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》（CAS编号）		Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP		08f70c33-3d86-413d-ba1f-a43c10cbc146
EF3.0 气候变化		
CO2e 千克		0.32千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn