


CARATTERISTICHE

- **Catene in acciaio con maglie saldate**
- **Finitura galvanizzata**
- **Disponibili in diverse misure di collegamento**
- **Catene fornite in scatole in lunghezze di 10m**

Catena RS Pro in acciaio

Codice RS: 752-509



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Sviluppata da RS Pro, questa catena a inchiostro in acciaio è realizzata in acciaio saldato ed è adatta per applicazioni di sospensione. Con una finitura placcata in zinco per fornire un grado di protezione contro la corrosione, le catene possono essere utilizzate per lo stoccaggio e le applicazioni di sicurezza.

- [752-408](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 14L x diametro maglia 2,5 mm
[752-414](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 24L x dimensione collegamento 2,5 mm di diametro
[752-420](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 16L x diametro del collegamento 3mm
[752-436](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 21L x diametro del collegamento di 3 mm
[752-442](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 26L x diametro del collegamento di 3 mm
[752-458](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 19L x diametro del collegamento di 4 mm
[752-464](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 32L x diametro del collegamento di 4 mm
[752-470](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 21L x diametro del collegamento di 5 mm
[752-486](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 35L x diametro del collegamento di 5 mm
[752-492](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 25L x diametro maglia 6,5 mm
[752-509](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 42L x diametro maglia 6 mm
[660-6828](#) È una catena di collegamento in acciaio 10m con un 28L x diametro del collegamento di 7 mm

Specifiche generali

Tipo di catena	Collegamento
Materiali	Acciaio
Fine	Zincato
Tipo di collegamento	Lungo
Applicazione	Navi, vicino acqua, o in ambienti umidi, Sollevamento, sospensione, Gates o bombole di gas in applicazioni per impieghi leggeri o medi.

Specifiche meccaniche

Lunghezza	10m
Diametro del collegamento	6mm
Lunghezza collegamento	42mm
Larghezza collegamento	10.8mm
Carico di sollevamento	140kg

Omologazioni

Standard soddisfatti

DIN 5685

