

CARATTERISTICHE

- Sono stati progettati con una struttura completamente saldata che offre una base a prova di perdite a terra
- Porte rinforzate che impediscono la distorsione
- Sono inoltre dotati di manico cromato con 2 chiavi
- Coppa di raccolta integrata non rimovibile nella base dell'armadio per contenere perdite importanti

Armadi con serratura in acciaio grigio RS PRO a 1 sportello COSHH, 457mm x 457mm x 305mm

Codice RS: 424-5500



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre

una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Gamma RS PRO di armadietti per lo stoccaggio di sostanze pericolose COSHH. Questi armadietti di alta qualità a tenuta ermetica sono ideali per lo stoccaggio sicuro di liquidi infiammabili, vernici, pesticidi e molte altre sostanze pericolose. L'armadietto è dotato di un corpo saldato che impedisce eventuali perdite dalle sostanze immagazzinate all'interno dell'armadietto, garantendo che eventuali sostanze pericolose non siano esposte all'area in cui sono conservate. Questi armadietti sono essenziali per garantire la conformità alle normative COSHH, nonché a varie altre normative relative allo stoccaggio di sostanze pericolose e infiammabili.

Quali altri armadietti sono in questa gamma RS PRO?

[424-5500](#) 457 x 457 x 305 mm 1 ripiano

[424-5493](#) 915 x 457 x 457 mm 1 ripiano

[424-5516](#) 915 x 915 x 457 mm 1 ripiano

[424-5522](#) 1219 x 915 x 457 mm 2 ripiani

[424-5538](#) 1829 x 915 x 457 mm 3 ripiani

Specifiche generali

Numero di porte	1
Numero di ripiani	1
Bloccabile	Sì
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio
Finitura	Polvere di poliester epossidico
Applicazioni	Scuole, ospedali, laboratori scientifici, fabbriche e uffici, Armadi di pulizia

Specifiche meccaniche

Dimensioni esterne	457mm x 457mm x 305mm
Altezza	457mm
Larghezza	457mm

Profondità	305mm
Meccanismo di bloccaggio	meccanismo di bloccaggio in acciaio a 2 punti

Omologazioni

Conformità/certificazioni	HSG51 – stoccaggio di liquidi infiammabili in contenitori, Codice di condotta approvato DSEAR L136 paragrafi 94-96 e appendici A e B e paragrafo 104
----------------------------------	--

