

### Principales

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                              | PanelSeT                                                                    |
| Nom du produit                     | PanelSeT S3D                                                                |
| Application                        | Polyvalent                                                                  |
| Catégorie                          | Enveloppe compact                                                           |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 1000 mm                                                                     |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 600 mm                                                                      |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 250 mm                                                                      |
| Type de porte                      | Pleine                                                                      |
| Type de châssis plein              | Pleine                                                                      |
| Type de plaque passe-câbles        | Standard                                                                    |
| Type d'accessoire d'installation   | Montage mural                                                               |
| Composition de l'appareil          | 1 corps<br>1 châssis plein<br>1 porte avec serrure<br>1 plaque passe-câbles |

### Complémentaires

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de corps             | Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur<br>Corps pièce unique                           |
| Nombre de portes          | Face avant : 1 porte(s)                                                                             |
| Ouverture de porte        | Réversible (120 °)                                                                                  |
| Type de verrou            | Verrou 3&nbsp;points, double bar 3&nbsp;mm                                                          |
| Accessibilité             | Avant                                                                                               |
| Pièces amovibles          | Porte par charnières<br>Plaque passe-câbles par vis<br>Platine de montage par l'élément de fixation |
| Matière                   | Enveloppe :acier<br>Platine de montage :acier galvanisé                                             |
| Finition de surface       | Enveloppe :poudre époxy-polyester                                                                   |
| Couleur                   | Enveloppe : gris (RAL 7035)                                                                         |
| Normes                    | CEI 62208                                                                                           |
| Certifications du produit | UL[RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]cUL                                                        |
| Poids du produit          | 38 kg                                                                                               |

### Environnement

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection NEMA | NEMA 4X/13                    |
| Tenue aux chocs IK       | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Degré de protection IP   | IP66 se conformer à CEI 60529 |

## Durabilité de l'offre

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage sans plastique       | Non                                                                                                                                 |
| Emballage avec carton recyclé  | Non                                                                                                                                 |
| Numéro SCIP                    | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                                                                                |
| Règlementation REACH           |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive UE RoHS              | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)                                          |
| Sans mercure                   | Oui                                                                                                                                 |
| Informations d'exemption RoHS  |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Règlement RoHS chinois         |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Communication environnementale |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil Économie Circulaire     | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                |
| Reprise                        | No                                                                                                                                  |