

EMG 22-B4 - 电子模块外壳

2946146
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946146>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

定制的电路模块，包括外壳、MKDS 3连接器和PCB



商业数据

订货号	2946146
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHCBA
产品关键代码	ACHCBA
目录页面	页码710 (C-1-2013)
GTIN	4017918082109
单件重量（含包装）	42.66 g
单件重量（不含包装）	42.66 g
原产地	DE

EMG 22-B4 - 电子模块外壳

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946146>



技术数据

产品属性

产品类型	多层外壳设置
外壳类型	电子模块壳体
壳体系列	EMG
产品系列	EMG
类型	外壳下部，盖板可移开，集成有连接系统和PCB
位数	8
针距	5 mm
型号	下部和上部部件，带通用安装脚，带PCB和连接MKDS 3/...端子连接的焊接片

尺寸

尺寸图	
宽度	22.5 mm
结构高度	47.5 mm
NS 35/7,5高度	55 mm
	83 mm
	100 mm
深度	75 mm
长度	75 mm
针距	5 mm

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	聚碳酸酯, 纤维增强型
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

EMG 22-B4 - 电子模块外壳

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946146>



图纸


尺寸图



1 = PCB上边缘

B = 壳体宽度

尺寸图



针距5 mm

a=元件安装区域，盖板内宽38mm

a=元件安装区域，壳体内宽45 mm

EMG 22-B4 - 电子模块外壳

2946146
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946146>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn