

Anciennement connu comme : VersaTouch® 87-198

## Gants de protection en caoutchouc pour travaux légers, combinant résistance à la traction, sensibilité et déperlanse.

- Protection assurée :** Les gants de travail AlphaTec® 87-198 sont fabriqués en caoutchouc latex naturel, qui combine résistance à la traction et sensibilité tactile, pour une protection mécanique et chimique modérée avec une dextérité accrue.
- Confort élevé :** Ces gants de travail légers et durables sont également dotés d'une doublure floquée 100 % coton, qui minimise l'accumulation de sueur et l'inconfort qui en découle.
- Caractéristiques améliorées :** En outre, ces gants AlphaTec® subissent un traitement spécial à la cire, ce qui renforce leur capacité à repousser l'eau.
- Conformité de la manipulation des aliments :** Répondant aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600), ils constituent des gants de sécurité alimentaire idéaux, adaptés à la plupart des applications de transformation des aliments.

### Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Industrie chimique
- Nettoyage et entretien

### Applications

- Transformation de la volaille
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Manipulation de produits chimiques
- Nettoyage et entretien



Anciennement connu comme : VersaTouch® 87-198

### Principales propriétés

- Latex de caoutchouc naturel** : Un équilibre entre résistance à la traction et sensibilité
- Doublure floquée 100% coton** : Absorption de la transpiration, plus de confort
- TraITEMENT spéCIAL à la cire** : amélioration de l'imperméabilité aux liquides



### Normes de performance

CE 0493



### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-198	<b>Coating Material:</b> Latex de caoutchouc naturel	7, 8, 9, 10	305 / 12	Jaune	• 12 paires par sac, 12 sacs par carton

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
 Ansell Healthcare Europe NV  
 Riverside Business Park  
 Blvd International, 55  
 1070 Bruxelles, Belgique  
 T : +32 (0) 2 528 74 00  
 F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
 Ansell Healthcare Products LLC  
 111 Wood Avenue South,  
 Suite 210  
 Iselin, NJ 08830, USA  
 T : +1 800 800 0444  
 F : +1 800 800 0445

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
 Q7001 Torre II,  
 Suites 1304, 1305 y 1306,  
 Col. Centro Sur, c.p. 76079  
 Queretaro, Qro. Mexique  
 T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
 Ansell Canada Inc.  
 105, rue Lauder  
 Cowansville (Québec)  
 J2K 2K8, Canada  
 T : 1800 363-8340  
 F : 1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.