


Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen

| | Parameter | Parameter of waarde en precisie | | | Eenheid |
|-----|--|--|---|-------|-----------------|
| 1. | Naam of handelsmerk leverancier. | IYAMA CORPORATION | | | |
| | Adres van de leverancier. | IYAMA CORPORATION, Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL | | | |
| 2. | Typeaanduiding | TF2415MC-B2 A | | | |
| 3. | Energie-efficiëntieklasse voor SDR | F | | | |
| 4. | Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in SDR | 21,7 | | | W |
| 5. | Energie-efficiëntieklasse voor HDR | n.v.t. | | | |
| 6. | Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geïmplementeerd | n.v.t. | | | W |
| 7. | Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing | 0,3 | | | W |
| 8. | Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing | 1,1 | | | W |
| 9. | Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing | n.v.t. | | | W |
| 10. | Categorie elektronisch beeldscherm | Beeldscherm | | | |
| 11. | Beeldverhouding | 16 | : | 9 | |
| 12. | Schermsresolutie | 1 920 | x | 1 080 | pixels |
| 13. | Schermdiagonaal | 60,5 | | | cm |
| 14. | Schermdiagonaal | 24 | | | inch |
| 15. | Zichtbaar schermoppervlak | 15,6 | | | dm ² |
| 16. | Gebruikte platteschermtechnologie | LED LCD | | | |
| 17. | Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | Nee | | | |
| 18. | Spraakherkenningsensor beschikbaar | Nee | | | |
| 19. | Aanwezigheidssensor beschikbaar | Nee | | | |
| 20. | Beeldverversingsfrequentie (standaard) | 60 | | | Hz |
| 21. | Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd) | 8 | | | Jaar |
| 22. | Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd) | 7 | | | Jaar |
| 23. | Minimale gegarandeerde productondersteuning | 7 | | | Jaar |
| | Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie | 3 | | | Jaar |
| 24. | Type voeding | Extern | | | |
| 25. | Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd) | | | | |
| | <i>i</i> | - | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|---|----|
| | <i>ii</i> | Voedingsspanning | - | V |
| | <i>iii</i> | Uitgangsspanning | - | V |
| 26. | Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd) | | | |
| | <i>i</i> | - | | |
| | <i>ii</i> | Vereiste uitgangsspanning | - | V |
| | <i>iii</i> | Vereiste aangeleverde stroom (minimum) | - | A |
| | <i>iv</i> | Vereiste stroomfrequentie | - | Hz |

Model in de EU in de handel gebracht van 01/03/2021 tot 01/03/2024



EPREL-registratienummer: 378598

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/378598>

Leverancier: iiyama corporation (Fabrikant)

Website:

Dienst voor klantenservice:

Naam: IIYAMA CORPORATION

Website: <https://iiyama.com/>

E-mail: annie.hsu@iiyama.com

Telefoon: +31-20-446-0404

Adres:

Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp
Nederland