


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V 1250 - MTZ1 16/12 - débro. - 3P

LVS04477

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	jeu de barres Linergy
Description des pôles	3P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	400 mm: à l'intérieur 400 + 400 mm: arrière
Appareil installé	ComPacT: débrochable NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation ComPacT: débrochable NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation ComPacT: débrochable NS630b...1000 - contrôle : mécanisme moteur verticale installation ComPacT: débrochable NS1250 - contrôle : mécanisme moteur verticale installation ComPacT: débrochable NS630b...1000 - contrôle : par maneton verticale installation ComPacT: débrochable NS1250 - contrôle : par maneton verticale installation MasterPacT: débrochable NT06...10 - contrôle : par maneton verticale installation MasterPacT: débrochable NT06...10 - contrôle : mécanisme moteur verticale installation MasterPacT: débrochable NT12 - contrôle : par maneton verticale installation MasterPacT: débrochable NT12 - contrôle : mécanisme moteur verticale installation
[Ie] courant assigné d'emploi	1250 A
Section du jeu de barre	80 x 10 mm
Poids Net	7,42 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 débroschable poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 débroschable poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 débroschable poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 débroschable poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT06...10 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT06...10 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 13 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT06...10 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT06...10 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT06...10 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT06...10 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT06...10 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT06...10 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT12 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT12 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT12 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT12 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT12 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT12 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT12 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT12 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 débroschable poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 débroschable par maneton verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 débroschable poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 débroschable mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 13
---------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm

Longueur de l'emballage 1	54,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7,177 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	39,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	212,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui