

特点

- 可耐受油、油脂和溶剂
- 重量轻
- Ability to self-extingu
- 耐磨
- 不导电

RS Pro 六角螺母、本色、 M10

RS 号



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 六角螺母是一种六面螺母，可有效且牢固地拧紧螺钉和螺栓。它们是最常见的六角形紧固件，具有内螺纹，可拧在螺栓或六角带帽螺钉的柄上。这些公制六角螺母有多种尺寸，从 M2 到 M12 不等。

此范围包括以下六角螺母类型：

- 528-126 – M2
- 528-132 – M2.5
- 525-701 – M3
- 525-717 – M4
- 525-723 – M5
- 528-148 – M6
- 280-482 – M8
- 280-509 – M10
- 280-515 – M12

一般规格

螺纹尺寸	M10
材料	尼龙
类型	已满
表面	普通
应用	高电压组件、电子应用

机械规格

宽度	16mm
----	------

