

# Fiche produit

## Caractéristiques

# MUR37933

## Mureva Styl - Sortie de câble - composable - IP55 IK08 - connexion auto - blanc



### Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Sortie de câble
Compatibilité de gamme	Mureva Styl

### Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Nombre de modules	1 module
Nombre de câbles	3
Section de câble maximale	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée câble	Accès facile aux vannes
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Longueur	71 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	71 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Labels qualité	CE
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes

RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content	0