



2 ANS
GARANTIE
FABRICANT

200
LUMEN

12h
MAX.

USB RECHARGEABLE

RECHARGEABLE

Référence

1175590110

Code-barre

4007123690466

DESCRIPTION

- LED COB très claire.
- Modes d'éclairage : 100 % - 40 % - 10 % - rouge - rouge clignotant.
- Interrupteur poussoir Soft-Touch pour une commutation rapide.
- Boîtier en aluminium avec clip de fixation pour poche, ceinture, ... , crochet intégré et socle aimanté.
- Clip de fixation avec crochet intégré.
- Autonomie max. : 12h (à 10 %).
- Batterie intégrée Li-Po (3,7V/450mAh) rechargeable avec témoin de charge.
- Recharge via le port USB C.
- Durée de chargement : 2h.
- Câble de raccordement USB C fourni.
- Livré par 10 p. dans un présentoir auto-vendeur.

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	200 lm	Nombre de piles/ batteries	1
Température de couleur	6500 K	Type de batterie	Batterie intégrée
Capacité de la batterie	0,45 Ah	Technologie batterie	Lithium-Polymer
Tension de la batterie	3,7 V	Classe de protection	III
Autonomie max.	12 h	Indice de protection (IP)	IP20
Temps de charge de la batterie	2 h	Couleur	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	10	Poids du produit (emballage fourni)	0,09 kg
Poids du produit (sans emballage)	0,04 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	2,5 cm x 5,6 cm x 20,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	1,2 cm x 2,5 cm x 12,3 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Lampe de poche LED PL 200 AC, câble USB C, présentoir