


产品参数表

规格



TeSys Deca 接触器线圈 - 220 V 交流 50/60 Hz

LXD3M7

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	接触器线圈
产品短名	LXD3
控制回路特性	AC当50/60 Hz
控制回路电压 [Uc]	220 V AC 50/60 Hz
平均电阻	182 Ω 在...上 20 °C
闭合电路电感	10 H
产品适用范围	LC1D40A...D65A LC1DT80A LC1DT60A
机械寿命	6 Mcycles
最大操作频率	3600 次/小时当60 °C

补充信息

浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	线圈释放: 0.3...0.6 Uc 50/60 Hz (当运行温度 <=60 °C) 线圈吸合: 0.8...1.1 Uc 50 Hz (当运行温度 <=60 °C) 线圈吸合: 0.85...1.1 Uc 60 Hz (当运行温度 <=60 °C)
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	160 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	15 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
热消散	4...5 W 在...上 50/60 Hz

环境

运行温度	-5...60 °C
净重	0.07 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.8 cm
Package 1 Width	5.8 cm
Package 1 Length	9.8 cm
Package 1 Weight	113.0 g

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.835 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

 Reach (不含 Svhc)

 无有毒重金属

 无汞

 Rohs 豁免信息 [是](#)

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [主动合规性 \(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 \)](#)
[欧盟ROHS声明](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
[自主符合中国 ROHS \(中国 ROHS 管控范畴之外的产品 \)](#)