



Selvlåsende beskyttelsesstrømpe, standard

• Helagaine Twist-In

Helagaine Twist-In kan benyttes i mange områder innen maskinbygging, elektronikk og elektriske installasjoner. Ideell som slitasjebeskyttelse.

Egenskaper og fordeler

- Selvlukkende strømpe i polyester
- Meget god slitestyrke
- Ideell for ettermontering
- Rask og enkel montering og fjerning
- Muliggjør inspeksjon og vedlikehold
- Få størrelser dekker et stort bruksområde



Helagaine Twist-in gir enkel tilgang til kabler og ledninger for inspeksjon, vedlikehold og montering.

For å forhindre frynsing kan Helagaine kappes med varmekappingsverktøy HSG0, se side 180.

MATERIALE	Polyester (PET)
Driftstemperatur	-70°C til +125°C
Smeltepunkt	+255°C
Brennbarhetsklasse	FMVSS-302, selvslukkende



Twist-In i flammehemmende polyester står omtalt i vår Industriktalog.



Mer info på vår hjemmeside!



Twist-In pakker for små-installasjoner.

TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull- lengde	Art.nr.
Twist-In 05	4	5	Sort (BK)	150 m	170-01000
Twist-In 08	5	8	Sort (BK)	100 m	170-01001
Twist-In 13	10	13	Sort (BK)	50 m	170-01002
Twist-In 19	16	19	Sort (BK)	25 m	170-01004
Twist-In 25	19	25	Sort (BK)	25 m	170-01005
Twist-In 29	25	29	Sort (BK)	15 m	170-01006
Twist-In 32	29	32	Sort (BK)	15 m	170-01007
Twist-In 38	32	38	Sort (BK)	15 m	170-01008
Twist-In 50	38	50	Sort (BK)	15 m	170-01010

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull- lengde	Art.nr.
Twist-In 05	4	5	Sort (BK)	5 m	170-01011
Twist-In 08	5	8	Sort (BK)	5 m	170-01012
Twist-In 13	10	13	Sort (BK)	5 m	170-01013
Twist-In 19	16	19	Sort (BK)	2 m	170-01014
Twist-In 25	19	25	Sort (BK)	2 m	170-01015
Twist-In 29	25	29	Sort (BK)	2 m	170-01016
Twist-In 32	29	32	Sort (BK)	2 m	170-01017
Twist-In 38	32	38	Sort (BK)	2 m	170-01018

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.