Scheda prodotto
Caratteristiche

R9H18403U
Resi9 Universal enclosure 3x18 Modules with grid

Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Contenitore versatile
Numero di moduli da 18mm per fila	18
Attrezzature fornite	3 Rete
Tipo di pannello frontale	Senza
Norme di riferimento	CEI 60670-1
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Installazione centralino	A parete
Numero di file orizzontali	3
Descrizione piastra di montaggio	Forato
Materiale contenitore	Materiale autoestinguente
Peso netto	2260 g
Larghezza	357 mm
Altezza	500 mm
Profondità	108 mm
Profondità interna	106 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP40 con porta chiusa conforme a CEI EN 60529
Grado di protezione IK	IK08
Temperatura ambiente	-15…60 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.