

## RJ45 Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A metal



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 45 215 1560                                                                |
| 规格     | RJ45 Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A metal                                            |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09452151560">https://harting.com/09452151560</a> |

### 标识

|    |              |
|----|--------------|
| 类别 | 连接器          |
| 系列 | RJ45         |
| 原件 | 面板安装         |
| 规格 | 直式           |
| 特点 | 适用于所有 PoE 版本 |

### 版本

|    |              |
|----|--------------|
| 尺寸 | 3 A          |
| 屏蔽 | 完全屏蔽360°屏蔽触点 |
| 针数 | 8            |
| 固定 | 可螺栓固定到盖板上    |

### 技术参数

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 传输特性             | Cat. 6A E <sub>A</sub> 级，到 500 MHz |
| 数据速率             | 10 Mbit/s                          |
|                  | 100 Mbit/s                         |
|                  | 1 Gbit/s                           |
|                  | 2.5 Gbit/s                         |
|                  | 5 Gbit/s                           |
|                  | 10 Gbit/s                          |
| 极限温度             | -40 ... +70 °C                     |
| 插拔次数             | ≥500                               |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65                               |
|                  | IP67                               |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料 (上壳/底座)       | 压铸锌                                                                                                           |
| 表面 (上壳/底座)       | 粉末涂层                                                                                                          |
| 颜色 (上壳/底座)       | 灰色                                                                                                            |
| RoHS             | 符合豁免标准                                                                                                        |
| RoHS 豁免          | 6(a) / 6(a)-I : 铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素，镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素，含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中，含铅量高达 0.2% |
| ELV 状态           | 符合豁免标准                                                                                                        |
| China RoHS       | 50                                                                                                            |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                                                                                           |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                                                                                           |
| REACH SVHC 物质    | 有                                                                                                             |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                                                                                             |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                                                                                             |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                                                                                                        |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 认证       | DNV GL                                                     |
| PROFINET | 有                                                          |

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 1                  |
| 净重          | 57 g               |
| 原产国         | 罗马尼亚               |
| 欧洲海关关税号     | 85366990           |
| GTIN        | 5713140059696      |
| eCl@ss      | 27440113 矩形连接器 (套) |
| ETIM        | EC002636           |
| UNSPSC 24.0 | 39121408           |