



## Rubans électriques PVC

- HelaTape Wrap 25 - Ruban PVC pour une protection contre la corrosion



HelaTape Wrap 25 peut être aussi bien utilisé pour des applications aériennes que souterraines.

### Principales caractéristiques

- Adhésif spécifique
- Excellente protection contre la corrosion
- Protection mécanique, électrique et contre les intempéries
- Résistant aux UV, aux bactéries et aux moisissures
- Utilisé aussi bien pour des applications aériennes que souterraines

## Rubans conducteurs

- HelaTape Shield 310 - Ruban auto-amalgamant et conducteur pour blindage



Ruban auto-amalgamant conducteur HelaTape Shield 310 pour le blindage des épissures et terminaisons haute tension.

### Principales caractéristiques

- Ruban auto-amalgamant conducteur de caoutchouc d'éthylène propylène, d'épaisseur 0,76 mm
- Blinde les épissures et les connecteurs à haute-tension
- Excellentes propriétés conductrice
- Prévient l'effet corona
- Résistant aux UV, à l'humidité et facile à appliquer
- Utilisé pour reconstruire les brins et la couverture d'isolation dans les épissures à haute tension

MATIÈRE	Polychlorure de vinyle (PVC)
<b>Rigidité diélectrique</b>	40 kV/mm
<b>Adhérence sur l'acier</b>	2,4 N/10 mm
<b>Adhérence sur matériau porteur</b>	2,0 N/10 mm
<b>Elongation à la rupture</b>	250 %
<b>Résistance à la rupture</b>	48 N/10 mm
<b>Températures d'utilisation</b>	+105 °C

MATIÈRE	Ruban en Ethylène-Propylène (EPR)
<b>Températures d'utilisation</b>	+90 °C
<b>Temp. de service intermittente max.</b>	+130 °C
<b>Absorption d'eau</b>	0,02 %
<b>Résistance à la traction</b>	2,0 MPa
<b>Elongation à la rupture</b>	600 %
<b>Résistance de contact</b>	870 Ω cm



- HelaTape Wrap 25 - Ruban PVC pour une protection contre la corrosion

RÉFÉRENCE	Epaisseur (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-WRAP25-25x30	0,25	25,0	30,0 m	Noir (BK)	710-00800
HTAPE-WRAP25-38x30	0,25	38,0	30,0 m	Noir (BK)	710-00801
HTAPE-WRAP25-50x30	0,25	50,0	30,0 m	Noir (BK)	710-00802
HTAPE-WRAP25-100x30	0,25	100,0	30,0 m	Noir (BK)	710-00803

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

- HelaTape Shield 310 - Ruban auto-amalgamant et conducteur pour blindage

RÉFÉRENCE	Epaisseur (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-SHIELD310	0,76	19,0	4,6 m	Noir (BK)	711-00000
	0,76	38,0	9,1 m	Noir (BK)	711-00001

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.