



458020

9		尾套	1	PVC	
8		T形圈	1	PP	
7		螺套	1	PA	
6		夹线爪	1	PA	
5		色圈	1	ABS	
4		端子	1	H62	镀银
3		塑粒	1	PBT	
2		三针	3	H59-1	镀金
1		本体	1	ZZnAl4-1	镀镍
序号	图号	名称	数量	材料	备注

DIMENSIONS ARE IN MINIMETERS		品号		图类	装配图
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES (一般公差)		品名		角法	
0.5~6 = ±0.2		制图		比例	
> 6~30 = ±0.4		核对		版本	A1
> 30~120 = ±0.6		核准		图号	
> 120~315 = ±1					
> 315~1000 = ±1.6					
ANGLES(角度) = ±5°					

(NSRLEED17)