




### Bundelbanden zonder vertanding, flexibel TPU

Het zachte, flexibele materiaal maakt deze banden geschikt voor bekabeling met kwetsbare isolatie of afscherming zoals databekabeling. Verder zijn deze banden uitermate geschikt voor de land- en tuinbouw, boomkwekerijen en evenementeninstallaties.


#### Hoofdkenmerken

- elastische, flexibele bundelbanden met afgeronde en gladde randen
- hersluitbaar en daardoor herbruikbaar
- dubbele sluitkop, met dubbele sluit tong
- flexibiliteit zorgt voor gelijkmatig verdeelde krachten
- strakke bundeling, ook in verticale posities: voorkomt wegglijden van de bundel
- geschikt voor bewegende componenten en sterk vibrerende applicaties zoals windmolens, machines, robotica en slangen/leidingwerk in pulserende modus
- ideaal voor tijdelijke installaties als standbouw, attracties en de evenementenindustrie
- lange levensduur bij gebruik binnenhuis
- blijft ook onder lage temperaturen (-20 °C) flexibel

#### Nu met tweede vergrendeling!



SRT-Serie / SOFTFIX-familie



De SRT-bundelbanden zijn elastisch en veelzijdig inzetbaar.



De SOFTFIX-familie, in kleine hoeveelheden leverbaar.

#### • SRT-serie in grotere verpakking

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
SRT1807	7,0	180,0	45,0	57	TPU	zwart (BK)	50	115-07189
SRT2607	7,0	260,0	79,0	57	TPU	zwart (BK)	50	115-07269
SRT26011	11,0	260,0	55,0	123	TPU	zwart (BK)	50	115-11269
SRT34011	11,0	340,0	90,0	123	TPU	zwart (BK)	50	115-11349
SRT58028	28,0	580,0	150,0	360	TPU	zwart (BK)	10	115-28589
SRT88028	28,0	880,0	240,0	360	TPU	zwart (BK)	180	115-28889

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

#### • SOFTFIX-serie

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
SOFTFIX XS	7,0	180,0	45,0	57	TPU	zwart (BK)	16	115-07190
SOFTFIX S	7,0	260,0	79,0	57	TPU	zwart (BK)	12	115-07270
SOFTFIX M	11,0	260,0	55,0	123	TPU	zwart (BK)	8	115-11270
SOFTFIX L	11,0	340,0	90,0	123	TPU	zwart (BK)	6	115-11350
SOFTFIX XL	28,0	580,0	150,0	360	TPU	zwart (BK)	3	115-28590

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.