Boîtier électronique - UMK- BE 45 - 2970015

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)

Boîtier ouvert pour l'électronique, embase enfichable

L'illustration représente une combinaison des versions UMK SE 11,25, UMK BE 11,25,-22,5, -45 et UMK-FE

Avantages

- Repérage des modules soit dans les rainures prévues à cet effet dans les éléments latéraux, soit au moyen des repères pour module PMB de Phoenix Contact, que l'on encliquette dans un trou (ø 4 mm) du circuit imprimé
- Rapidité de la construction grâce au principe des éléments modulaires encastrables. Tous les éléments étant solidement emboîtés les uns dans les autres, l'ensemble est parfaitement rigide.
- Nombreuses possibilités de raccordement du conducteur à l'extérieur
- La bride de fixation permet un montage directement sur une paroi.
- Grâce à leur pied universel, les modules s'encliquettent sur les profilés EN courants.

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pc
Quantité minimum de commande	10 pc
GTIN	4 017918 087548
GTIN	4017918087548
Poids par pièce (hors emballage)	0,016 KGM
Numéro du tarif douanier	85472000
Pays d'origine	Pologne

Caractéristiques techniques

Généralités

Type de boîtier	Boîtier ouvert
Matériau du boîtier	Polyamide
Coloris (RAL)	vert

Boîtier électronique - UMK- BE 45 - 2970015

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C

Cotes

Longueur	77 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	77 mm

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Boîtier électronique - UMK- BE 45 - 2970015

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868

EAC		B.01742

Accessoires

Accessoires

Élément inférieur de boîtier

Boîtier électronique - UMK-BE 22,5 - 2970028

Boîtier ouvert pour l'électronique, embase enfichable

Boîtier électronique - UMK-BE 11,25 - 2971535

Boîtier ouvert pour l'électronique, embase enfichable

Matériel montage

Boîtier électronique - UMK- BE 45 - 2970015

Accessoires

Pied - UMK-FE - 2970031

Pied, pour le montage sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, enfichable entre l'embase et l'élément latéral

Bride de fixation - UMK-BF - 2976077

Bride de montage, pour montage direct sur une paroi

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com