

BROSSES ESD

Poils souples

41-099-0080 / 0081 / 0082

Eurostat propose une gamme de brosses conductrices, permettant de nettoyer les produits sensibles sans générer de charges. La gamme couvre l'ensemble des besoins et applications.



Spécifications produit

Matériau :

Manche : polypropylène conducteur noir

Brosses : nylon, injecté et moulés dans la poignée

Résistance de surface : $1.10^4 \Omega < x < 1.10^9 \Omega$

Température: 5 à 105°C. Il est recommandé de ne pas exposer les brosses aux températures extrêmes pendant une longue période.

Propriétés physiques	Test Methods	Matériel PP
Résistance de surface	Ohms	$1.10^4 < x < 1.10^9$
Températures	°C	5 to 105°C
Résistance à la traction	ASTM D638	3,000 psi
Allongement	ASTM D638	20 psi %
Static Decay Rate +5000 V to 50 V	FTM-1018, Method 4046 MIL-881705C	<2 secondes

En conformité avec : ANSI/ESD S20.20*1999

EN 61340-5-1

Dimensions et Références

Taille (mm)	Longueur des poils (mm)	Référence
Ø 11 x 122	17	41-099-0080
Ø 10 x 148	17	41-099-0081
7 x 37 x 141	24	41-099-0082