

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-FCM-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Servisní rozhraní FrontCom<sup>®</sup> Micro s RJ45 s IP 65

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	IE-FCM-RJ45-C
Číslo objednávky	<a href="#">1018790000</a>
Verze	Spojka FrontCom Micro RJ45
GTIN (EAN)	4032248730056
Mnž.	10 pc(s).

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCM-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Rozměry a váhy

Tloušťka stěny, max.	3 mm	Tloušťka stěny, min.	1 mm
Čistá váha	36,7 g		

### Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

### Soubory ke stažení

UL Osvědčení	DUXR.E316369.pdf
--------------	------------------

### Všeobecné údaje

Barva	Černá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Kategorie	Kat.6 <sub>A</sub> / Třída E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Popis výrobku	Spojka FrontCom Micro RJ45	Povrch kontaktu	Zlato na niklu
Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Stupeň krytí	IP 65 podle normy DIN EN 60529	Stínění	360° stíněný kontakt
Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka		

### Elektrické vlastnosti

PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3af
------------	-----------------------

### Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	----------------	----------------------	---------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001134	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04

### Osvědčení


Osvědčení



ROHS Shoda

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-FCM-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zeichnungen****Rozměrový výkres****Výřez instalace**