

C-RCI 6/M6 - O型电缆端头

3240029
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240029>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



环形电缆插针，黄色，4 ... 6 mm²，M6

优势

- 套管为锥形，便于正确地插入导线
- 带塑料绝缘套管的环形电缆插针经过硬焊接处理，并配备了'EASY ENTRY'系统

商业数据

订货号	3240029
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	BH3421
产品关键代码	BH3421
目录页面	页码492 (C-3-2019)
GTIN	4046356452069
单件重量（含包装）	2.295 g
单件重量（不含包装）	2.2 g
原产地	CN

C-RCI 6/M6 - O型电缆端头

3240029
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240029>




技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	无卤素
	采用“Easy Entry”系统
	钎焊
	PA绝缘

尺寸

尺寸图	
宽度	12 mm
套管长度	32.7 mm
绝缘套管长度	14 mm
最大剥线长度	9 mm
自中心到绝缘套管的距离	12.7 mm
最小材料厚度	1 mm
绝缘套环内部尺寸	6.6 mm

内部尺寸

内径	6.5 mm
----	--------

材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V2
涂层	镀锡
绝缘材料	PA
材质	无卤素

机械特性

技术数据

套管长度	32.7 mm
------	---------

环境和真实条件

环境条件

最佳环境温度（保存/运输）	20.00 °C 50.00 % 湿度（RH），保存在密封的原始包装内。避免阳光直射和高温。
环境温度（运行）	-20 °C ... 105 °C

C-RCI 6/M6 - O型电缆端头

3240029

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240029>



环境温度（ 组装 ）	-20 °C ... 100 °C
短期温度	100 °C

C-RCI 6/M6 - O型电缆端头


3240029

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240029>



图纸

尺寸图



C-RCI 6/M6 - O型电缆端头

3240029

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240029>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 6/M6 - O型电缆端头

3240029

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240029>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn