

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 面板安装框架



1413962
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413962>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



RJ45面板安装支架，IP67，用户推挽式互锁，金属，用于矩形面板开口，带密封件和安装螺钉，包括RJ45连接器模块

商业数据

订货号	1413962
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNODB
产品关键代码	ABNODB
目录页面	页码360 (C-2-2019)
GTIN	4055626082141
单件重量（含包装）	43.3 g
单件重量（不含包装）	38.562 g
原产地	TW

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 面板安装框架



1413962
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413962>

技术数据

说明

概述	该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范，版本号2.00，订货号：2.252，8.2章外部环境连接器（平衡布线）和13章特殊布线和互连技术的应用（AIDA）
----	--

产品属性

产品类型	面板安装框架
类型	RJ45
位数	8
连接图表	RJ45
插槽数目	2
型号	RJ45

绝缘特性

污染等级	2
------	---

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
额定过电压	1 kV
标称工作电压	72 V (DC)
频率范围	500 MHz
绝缘电阻	> 500 MΩ
传输介质	铜缆

尺寸

宽度	22.2 mm
高度	42 mm
长度	46.2 mm

材料规格

标识材料	金属
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	NBR
	NBR
外壳材料	金属
外壳表面材料	镀镍
保护盖板材料	PC

电缆/电线

屏蔽	有
----	---

机械特性

机械参数

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 面板安装框架



1413962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413962>

插 / 拔周期	≥ 750
---------	-------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65/IP67
环境温度（运行）	-40 °C ... 68 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
环境温度（组装）	-10 °C ... 60 °C

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 面板安装框架


1413962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413962>



图纸

开孔图/焊盘环宽



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 面板安装框架



1413962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413962>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413962>

 cULus认证 认证ID: E335024-20160727				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	56.5 V	0.175 A	-	-

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 面板安装框架



1413962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413962>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - 面板安装框架



1413962
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1413962>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn