

## CARACTERISTIQUES

- Conception robuste adaptée pour une utilisation dans une large gamme de Applications
- Parfait pour le stockage d'une grande variété de tailles petite à moyenne Pièces et composants
- Idéal pour l'utilisation de l'espace et le maintien d'un encombrement propre Environnements de travail libres
- Fabriqué à partir d'une combinaison de polypropylène et de résine de polyester pour Excellente durabilité
- Tiroirs inclinables transparents ouverts à un angle de 45° pour un accès facile Et visibilité
- Disponible en 6 tailles différentes

## Tiroir à inclinaison 9 RS Pro, PP, 77 mm x 600 mm x 51 mm

RS code commande : 519-289



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Cette gamme d'unités de stockage à tiroirs polyvalentes de RS Pro est une solution de stockage idéale pour une utilisation dans une large gamme d'applications, disponibles en 6 tailles différentes de 600 mm de large. La conception robuste leur permet d'être empilés ou montés sur des cadres muraux, ce qui permet d'économiser de l'espace au sol précieux dans l'environnement de travail. Cette gamme d'unités de tiroir inclinable est parfaite pour le stockage et l'organisation de petites à moyennes pièces, avec des fenêtres transparentes pour la visibilité, l'accessibilité et la flexibilité dans une large gamme d'environnements. L'unité est dotée d'une structure en polypropylène avec des tiroirs inclinables fabriqués en résine de polyester et en polypropylène offrant une excellente durabilité et une excellente résistance à la corrosion. Les tiroirs s'ouvrent également à un angle de 45° pour garantir que les éléments sont facilement accessibles, avec la possibilité d'être complètement retirés si nécessaire. Gamme RS Pro d'unités de tiroir avec tiroirs Offre une solution de stockage polyvalente qui peut être utilisée Une grande variété d'environnements

Quelles sont les tailles disponibles ?

- [519289](#) : unité de stockage inclinable de RS Pro, 9
- [519295](#) : unité de stockage inclinable de RS Pro, 6
- [519302](#) : unité de stockage inclinable de RS Pro, 5 tiroirs
- [519318](#) : unité de stockage inclinable de RS Pro, 4 tiroirs
- [519324](#) : unité de stockage inclinable de RS Pro, 3 tiroirs
- [519330](#) : unité de stockage inclinable de RS Pro, 2 tiroirs

## Caractéristiques

<b>Tiroirs</b>	9
<b>Matériau du tiroir</b>	PP
<b>Matériau du boîtier</b>	PP
<b>Couleur</b>	Noir ; bleu ; transparent ; vert ; gris ; ivoire ; multicolore
<b>Capacité de l'armoire/du chariot</b>	240kg; 144kg
<b>Capacité par étagère</b>	50kg (UDL)
<b>Nombre de séparateurs fournis</b>	60 (2 par tiroir)
<b>Nombre d'emplacements de diviseur par tiroirs</b>	7; 3; 5
<b>Type de tiroir</b>	L-00; L-07

<b>Tiroirs transparents</b>	Oui
<b>Tiroirs inclinables</b>	Oui
<b>Montés sur un mur</b>	Oui
<b>Applications</b>	Garages, ateliers, entrepôts

### Spécifications mécaniques

<b>Hauteur totale</b>	77mm
<b>Largeur totale</b>	600 mm
<b>Profondeur totale</b>	51mm
<b>Poids</b>	4.6kg

### Dimensions du tiroir de

Taille de tiroir de rangement (H x l x P)	Quantité de tiroir de rangement	Capacité de chaque tiroir
77 mm x 600 mm x 51 mm	2 x 9 ; 8	5kg
112 mm x 600 mm x 91 mm	1 x 6	
164 mm x 600 mm x 133 mm	1 x 5	
206mm x 600mm x 170 mm	1 x 4	

### Spécifications de l'environnement de fonctionnement

<b>Tolérance de température</b>	-40 à 55 °C.
---------------------------------	--------------



Ref	Overall Unit Size H x W x D (mm)	Inner Compartment Size H x W x D (mm)	RS Stock No
9	77 x 600 x 51	66 x 60 x 47	519-289
6	112 x 600 x 91	100 x 93 x 70	519-295
5	164 x 600 x 133	151 x 113 x 104	519-302
4	206 x 600 x 170	193 x 142 x 133	519-318
3	240 x 600 x 200	225 x 191 x 154	519-324
2	353 x 600 x 305	335 x 287 x 231	519-330