

CARACTERISTIQUES

- Blindage S/FTP
- Conducteur en cuivre nu
- CAT6a fonctionne à des longueurs plus longues qu'un cat6
- Connecteur RJ45 assemblé
- Diverses longueurs disponibles

Câble Cat6a blindé RS PRO de 10 m, gris, RJ45 mâle/RJ45 mâle

RS code commande : 778-5146



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Câble Cat6a de RS PRO adapté pour les réseaux domestiques, de bureau et industriels nécessitant une connexion Internet fiable. Ces câbles sont LSZH (faible émission de fumées et zéro halogène) pour garantir que les normes de santé et de sécurité sont respectées en cas de près d'une source de chaleur élevée.

Caractéristiques

Avec terminaison/sans terminaison	Avec terminaison
Type de connecteur	RJ45 mâle/RJ45 mâle
Type de blindage	S/FTP
Matériau de gaine extérieure	LSZH
Couleur de la gaine	Gris
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Matériau de l'isolant	Polyoléfine
Matériau du ruban	Aluminium/polyester
Couverture de ruban	125

Spécifications

Fréquence	250MHz
------------------	--------


Spécifications mécaniques

Longueur	10m
Diamètre extérieur	6,0 +/- 0,20
Epaisseur de gaine	0,5mm
Diamètre de l'isolant	0,97mm +/-0.05

Jauge de fil américaine	26
-------------------------	----

Homologations

Conformité/certifications	2011/65/EU et 2015/863
Normes Met	CEI 61935-2, ISO/CEI 11801 (2e édition) : 2010, TIA 568C.



Construction	Value	
Conductors	AWG	26
	Size(mm)	7/0.20 +/- 0.008
	Material	Bare Copper
Insulators	Diameter (mm)	0.97+/-0.05
	Material	Polyolefin
Jacket	External O.D	6.0 +/- 0.20
	Thickness (mm)	0.5
	Material	PVC or LSZH
Tape	Material	Aluminium/Polyester
	Coverage	125