

64196

OSRAM ORIGINAL LINE | Lampade alogene per proiettori per mezzi pesanti



Aree applicative

- Proiettore

Vantaggi prodotto

- Qualità OEM
- Ampia gamma di prodotti
- Qualità affidabile

Caratteristiche prodotto

- Ricambi originali

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici


Max potenza assorbita	85 / 80 W ¹⁾
Tensione nominale	24 V
Tensione di prova	28.0 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3200 K
Flusso luminoso	1900/1200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 / ±15 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	82.0 mm
Peso prodotto	24.20 g

Durata

Durata B3	170 / 350 h ¹⁾
Durata rispettando Tc	400 / 800 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P43t
----------------------------------	------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64196 75/70W 24
-----------------	-----------------

Scheda prodotto

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300016542	OSRA64196	8328060	4739964	-

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Volume	Peso lordo
4050300016542	64196	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm ³	31.00 g
4050300212272	64196	Pacco 10	239 mm x 70 mm x 96 mm	1.61 dm ³	312.00 g
4050300212289	64196	Cartone di spedizione 100	245 mm x 156 mm x 485 mm	18.54 dm ³	3570.00 g
4050300925868	64196	Blister 1	95 mm x 61 mm x 135 mm	0.78 dm ³	36.60 g
4008321142849	64196	Cartone di spedizione 10	119 mm x 145 mm x 335 mm	5.78 dm ³	466.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.