

Information produit

03 02 160 SB

Pince universelle

DIN ISO 5746



- Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
- Avec tranchants pour fils doux et durs
- Tranchants longs pour câbles épais
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	03 02 160 SB
EAN	4003773010593
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	245 g
Dimensions	160 x 84 x 24 mm
Norme	DIN ISO 5746
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,1 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 10,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	16,0 mm ²

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

