


Câble de connexion

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	9,6...30 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 67; IP 69K

Données mécaniques

Poids [g]	100,5								
Dimensions [mm]	10 x 10 x 31								
Matière du corps	TPU / Hytrel G-4774								
Matière écrou moleté	laiton, nickelé								
Matière des joints	FKM								
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui								
Aptitude pour des câbles en mouvement	<table border="1"> <tr> <td>rayon de courbure en cas de pose flexible</td><td>min. 10 x diamètre du câble</td></tr> <tr> <td>vitesse de passage</td><td>max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>cycles de courbure</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>sollicitation de torsion</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²	cycles de courbure	> 5 Mio.	sollicitation de torsion	± 180 °/m
rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble								
vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²								
cycles de courbure	> 5 Mio.								
sollicitation de torsion	± 180 °/m								

Câble de connexion

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré;
Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

**Raccordement électrique**

Câble: 3,7 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement**Raccordement électrique - Connecteur femelle**

Connecteur: 1 x baïonnette, droit; Corps: Hytrel G-4774, noir; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

