



# MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

## Données du produit

### • Caractéristiques générales

Culot	E14
Forme de l'ampoule	B38
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Type technique	6-40W

### • Photométries et Colorimétries

Flux lumineux (nom.)	470 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

### • Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Puissance (valeur nominale)	6.0 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	40 W

**PHILIPS**

# MASTER LEDcandle

Heure de démarrage (max.) 0.5 s  
Facteur de puissance (nom.) 0.7  
Tension (Nom) 220-240 V

## • Températures

Température maximum du boîtier (nom.) 95 °C

## • Gestion et gradation

Intensité réglable Oui

## • Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Clair (CL)

## • Normes et recommandations


Adapté à l'éclairage d'accentuation Non

Classe énergétique A+  
Consommation kWh/1000h 6 kWh

## • Données logistiques

Code de produit complet 871869645350600  
Nom du produit de la commande MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL  
Code barre produit 8718696453506  
Code de commande 45350600  
Numérateur - Quantité par kit 1  
Conditionnement par carton 10  
N° de matériau (12NC) 929001140402  
Poids net (pièce) 0.063 kg


## Schéma dimensionnel



E14 B38

## LED DT 6-40W E14 2200-2700K B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, août 16  
Les données sont sujettes à  
changement