

Selvlaminerende etiketter for laserskriver

- Helatag 1104 (hvit/transparent)

Disse selvlaminerende etikettene er spesielt godt egnet for kabel- og ledningsmerking. De runde hjørnene gjør at de hefter svært godt sammenliknet med etiketter med rette hjørner.

For kabelmerking med samlet lengde over ca. 100 mm anbefaler vi bruk av et tykkere materiale (Helatag 1105).


Egenskaper og fordeler

- Selvlaminerende etikett i høy kvalitet for merking av kabler og ledninger.
- Lamineringsfunksjonen gir utmerket beskyttelse mot fukt og mekanisk slitasje.
- Runde kanter
- Standard materiale (23 mikron) for vanlige etiketter
- Enkel og effektiv etikettedesign og utskrift med TagPrint Pro programvare
- Last ned PDF-maler fra www.HellermannTyton.no
- Utskrift med MS Word
- Leveres i boks som beskytter etikettene mot smuss etc.



Laminering gir lang holdbarhet.

MATERIALE	Type 1104, Polyester (PET), hvit/transp (WH/CL), selvlaminerende
Driftstemperatur	-40°C til +150°C
Herdetemperatur	fra +5°C
Lim	Akryl
Limtykkelse (TA) nom.	23 µm
Kjemiske egenskaper	Utmerket motstand mot alkohol, bensin, rengjøringsmidler, butanol, ethyl- og Butylcellosolve-løsemidler og batterisyre



TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Bredde (W)	Høyde (H)	Høyde (H2)	Etiketter pr. ark	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
TAG26LA4-1104-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	180	5.000	Hvit (WH), Transp. (CL)	-	594-11041
TAG130LA4-1104-WHCL	2,4	4,8	12,7	9,0	24,0	165	5.000	Hvit (WH), Transp. (CL)	-	594-21104
TAG49LA4-1104-WHCL	2,6	5,3	25,4	8,8	25,4	70	2.500	Hvit (WH), Transp. (CL)	-	594-11042
TAG131LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	12,7	12,7	36,5	105	2.500	Hvit (WH), Transp. (CL)	-	594-31104
TAG132LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	20,3	12,7	36,5	63	2.500	Hvit (WH), Transp. (CL)	18 090 52	594-41104
TAG02LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	25,4	12,7	36,5	49	2.450	Hvit (WH), Transp. (CL)	-	594-01104
TAG133LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	19,1	12,7	44,5	60	2.500	Hvit (WH), Transp. (CL)	-	594-51104
TAG134LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	25,4	12,7	44,5	42	1.000	Hvit (WH), Transp. (CL)	18 090 53	594-61104
TAG09LA4-1104-WHCL	5,8	11,6	25,4	19,1	55,5	35	1.000	Hvit (WH), Transp. (CL)	-	594-11104
TAG135LA4-1104-CLWH	6,7	13,5	48,5	12,7	55,0	20	500	Hvit (WH), Transp. (CL)	18 091 15	594-71104
TAG137LA4-1104-CLWH	7,1	14,3	31,8	22,9	67,7	24	1.000	Hvit (WH), Transp. (CL)	-	594-91104
TAG136LA4-1104-CLWH	7,7	15,5	25,4	19,1	67,7	28	1.000	Hvit (WH), Transp. (CL)	18 090 55	594-81104
TAG145LA4-1104-CLWH	11,1	22,3	25,4	25,4	95,3	21	1.000	Hvit (WH), Transp. (CL)	-	594-11040

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.