

Han Q 8/0-agg vernickelt



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 12 008 0303
规格	Han Q 8/0-agg vernickelt
浩亭电子目录	https://harting.com/09120080303

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Compact®
上壳/底座类型	不封底安装底座

版本

尺寸	Han-Compact®
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于更高EMC要求的上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	镀镍
材料(密封件)	NBR
材料 (锁扣)	不锈钢
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证	CE
	DNV GL

商业数据

包装尺寸	10
净重	60.216 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140017559
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466